

Garant**ER-spantanghouder, PSC 80 kort, voor ER-spantang-maat: 40****Bestelgegevens**

Bestelnummer	308539 40
GTIN	4045197870674
Artikelklasse	31C

Omschrijving**Uitvoering:**

- **Met Balluff-chip-boring.**
- **Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!).**
- **Functievlakken van de PSC-binnencontour bewerkt.**

Toepassing:

voor het spannen van gereedschap met cilinderschacht in ER-spantangen volgens DIN 6499 vorm A en B.

Levering:

Inclusief gecoate high-speed-spanmoer.

Accessoires:

ER-spantangen nr. 308881 – 309434. ER-spansleutel nr. 309680 resp. 613300.

Koelvloeistofleiding en dopsleutel nr. 309885 en 309893.

Inwendige koeling: ja

Spanbereik: 3 - 26 mm

Afkoppellengte A-maat: 70 mm

Buiten-Ø D: 63 mm

Reserve-High-Speed-moer GARANT nr. 309610: 40

Technische beschrijving

Reserve-High-Speed-moer GARANT nr. 309610	40
---	----

Afkoppellengte A-maat	70 mm
Buiten-Ø D	63 mm
Spanbereik	3 - 26 mm
Voor ER-spantangen	40
Opname	PSC 80 kort
Opnamenorm	ISO 26623-2
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Rondlooptrouwkeurigheid	≤ 3 µm
Verspaningsstrategie	HSC
Inwendige koeling	ja
Producttype	Spantanghouder

Accessoires

ER-spantangmet afdichting Nominale span-Ø d 18 mm	308992 18
ER-spantang Nominale span-Ø d 6 mm	309040 6
ER-spantang Nominale span-Ø d 18 mm	308990 18
ER-spantang Nominale span-Ø d 10 mm	309040 10
ER-spantang Nominale span-Ø d 18 mm	309040 18
ER-spantang Nominale span-Ø d 21 mm	308990 21
ER-spantangenset 23-delig 4–26 mm	309320
ER-spantang Nominale span-Ø d 7 mm	308990 7
ER-spantang Nominale span-Ø d 9 mm	308990 9
ER-spantangmet afdichting Nominale span-Ø d 16 mm	308992 16
ER-spantang Nominale span-Ø d 19 mm	308990 19
ER-spantang Nominale span-Ø d 25 mm	308990 25
ER-spantang Nominale span-Ø d 6 mm	308990 6
ER-spantangmet afdichting Nominale span-Ø d 14 mm	308992 14
ER-spantang Nominale span-Ø d 20 mm	308990 20

ER-spansleutel Voor ER-spantanghouder 40	309680 40
ER-spantang Nominale span-Ø d 22 mm	308990 22
ER-spantang Nominale span-Ø d 25 mm	309040 25
ER-spantang Nominale span-Ø d 10 mm	308990 10
ER-spantang Nominale span-Ø d 20 mm	309040 20
ER-spantang Nominale span-Ø d 15 mm	309040 15
ER-spantang Nominale span-Ø d 14 mm	309040 14
ER-spantang Nominale span-Ø d 11 mm	308990 11
ER-spantangmet afdichting Nominale span-Ø d 8 mm	308992 8
ER-spantangmet afdichting Nominale span-Ø d 6 mm	308992 6
ER-spantang Nominale span-Ø d 9 mm	309040 9
ER-spantang Nominale span-Ø d 16 mm	308990 16
ER-spantang Nominale span-Ø d 21 mm	309040 21
ER-spantangmet afdichting Nominale span-Ø d 22 mm	308992 22
ER-spantangmet afdichting Nominale span-Ø d 25 mm	308992 25
HiRunER spansleutel voor momentsleutels Type 40	309749 40
ER-spantang Nominale span-Ø d 13 mm	309040 13
ER-spantang Nominale span-Ø d 5 mm	309040 5
ER-spantang Nominale span-Ø d 26 mm	308990 26
ER-spantang Nominale span-Ø d 12 mm	309040 12
ER-spantang Nominale span-Ø d 5 mm	308990 5
ER-spantang Nominale span-Ø d 14 mm	308990 14
ER-spantang Nominale span-Ø d 8 mm	309040 8
ER-spantang Nominale span-Ø d 17 mm	309040 17
ER-spantang Nominale span-Ø d 4 mm	308990 4
ER-spantangenset 23-delig 4–26 mm	309028
ER-spantangmet afdichting Nominale span-Ø d 10 mm	308992 10
ER-spantang Nominale span-Ø d 22 mm	309040 22
ER-spantangmet afdichting Nominale span-Ø d 12 mm	308992 12

ER-spantang Nominale span-Ø d 23 mm	308990 23
ER-spantang Nominale span-Ø d 13 mm	308990 13
ER-spantangmet afdichting Nominale span-Ø d 20 mm	308992 20
ER-spantang Nominale span-Ø d 16 mm	309040 16
ER-spantang Nominale span-Ø d 19 mm	309040 19
ER-spantang Nominale span-Ø d 24 mm	309040 24
ER-spantang Nominale span-Ø d 15 mm	308990 15
ER-spantang Nominale span-Ø d 23 mm	309040 23
ER-spantang Nominale span-Ø d 8 mm	308990 8
ER-spantang Nominale span-Ø d 17 mm	308990 17
ER-spantang Nominale span-Ø d 4 mm	309040 4
ER-spantang Nominale span-Ø d 12 mm	308990 12
ER-spantang Nominale span-Ø d 11 mm	309040 11
ER-spantang Nominale span-Ø d 26 mm	309040 26
ER-spantang Nominale span-Ø d 24 mm	308990 24
ER-spantang Nominale span-Ø d 7 mm	309040 7