

Garant**Steekdraaihouder 45°, rechts, Schacht- / steekbreedte w: 20/3****Bestelgegevens**

Bestelnummer	273762 20/3
GTIN	4045197869265
Artikelklasse	21W

Omschrijving**Toepassing:**

Voor vrijdraaiprocessen direct op een schouder, om undercuts voor draad- en slijpwerkzaamheden te maken.

Opmerking:

- $\varnothing D_{\min} = 30 \text{ mm}$ (bij $w = 3$).
- $\varnothing D_{\min} = 35 \text{ mm}$ (bij $w = 2$).
- **Alleen gebruiken met volradius-steekdraaiplaat nr. 273735 – 273739.**
- **Geen genormaliseerde vrijsteek volgens DIN 509.**

Inwendige koeling: nee

Steekbreedte w: 3 mm

t_{\min} : 0,7 mm

min steekbreedte y: 0,5 mm

Functiebreedte L_4 : 23 mm

Koplengte L_1 : 33 mm

Totale lengte L: 125 mm

Technische beschrijving

Totale lengte L	125 mm
Steekbreedte w	3 mm
Functiebreedte L_4	23 mm
Bout	279815 6 (TX25; 6 Nm)
Koplengte L_1	33 mm

Schachtgrootte	20 mm
min steekbreedte y	0,5 mm
t _{min}	0,7 mm
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	nee
axiaal insteken mogelijk	nee
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

8 mm-steel, met magneet met 1/4 inch-bitopname Totale lengte 50 mm	659874 50
Klemschroef Type 6	279815 6
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX25	674248 TX25
Momentschroevendraaier met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 1600 cNm	659906 1600
Klemschroef	279904
Momentschroevendraaier met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 1600 cNm	659957 1600