

Garant
Steekdraaihouder 45°, links, Schacht- / steekbreedte w: 20/3

Bestelgegevens

Bestelnummer	273763 20/3
GTIN	4045197869296
Artikelklasse	21W

Omschrijving
Toepassing:

Voor vrijdraaiprocessen direct op een schouder, om undercuts voor draad- en slijpwerkzaamheden te maken.

Opmerking:

- $\varnothing D_{\min} = 30 \text{ mm}$ (bij $w = 3$).
- $\varnothing D_{\min} = 35 \text{ mm}$ (bij $w = 2$).
- **Alleen gebruiken met volradius-steekdraaiplaat nr. 273735 – 273739.**
- **Geen genormaliseerde vrijsteek volgens DIN 509.**

Inwendige koeling: nee

Steekbreedte w : 3 mm

t_{\min} : 0,7 mm

min steekbreedte y : 0,5 mm

Functiebreedte L_4 : 23 mm

Koplengte L_1 : 33 mm

Totale lengte L : 125 mm

Technische beschrijving

Functiebreedte L_4	23 mm
Schachtgrootte	20 mm
Totale lengte L	125 mm
Bout	279815 6 (TX25; 6 Nm)
Koplengte L_1	33 mm

Steekbreedte w	3 mm
min steekbreedte y	0,5 mm
t _{min}	0,7 mm
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	nee
axiaal insteken mogelijk	nee
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

8 mm-steel, met magneet met 1/4 inch-bitopname Totale lengte 50 mm	659874 50
Momentschroevendraaier met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 1600 cNm	659906 1600
Klemschroef	279904
Klemschroef Type 6	279815 6
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX25	674248 TX25
Momentschroevendraaier met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 1600 cNm	659957 1600