

**Garant**
**Steekdraaihouder 45°, links, Schacht- / steekbreedte w: 25/3**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	273763 25/3
GTIN	4045197870803
Artikelklasse	21W

**Omschrijving**
**Toepassing:**

Voor vrijdraaiprocessen direct op een schouder, om undercuts voor draad- en slijpwerkzaamheden te maken.

**Opmerking:**

- $\varnothing D_{\min} = 30 \text{ mm}$  (bij  $w = 3$ ).
- $\varnothing D_{\min} = 35 \text{ mm}$  (bij  $w = 2$ ).
- **Alleen gebruiken met volradius-steekdraaiplaat nr. 273735 – 273739.**
- **Geen genormaliseerde vrijsteek volgens DIN 509.**

Inwendige koeling: nee

Steekbreedte  $w$ : 3 mm

$t_{\min}$ : 0,7 mm

min steekbreedte  $y$ : 0,5 mm

Functiebreedte  $L_4$ : 28 mm

Koplengte  $L_1$ : 33 mm

Totale lengte  $L$ : 150 mm

**Technische beschrijving**

Koplengte $L_1$	33 mm
Totale lengte $L$	150 mm
Bout	279815 6 (TX25; 6 Nm)
Steekbreedte $w$	3 mm
Schachtgrootte	25 mm

Functiebreedte L <sub>4</sub>	28 mm
min steekbreedte y	0,5 mm
t <sub>min</sub>	0,7 mm
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	nee
axiaal insteken mogelijk	nee
Producttype	Klemdraaihouder

## Accessoires

Klemschroef	279904
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX25	674248 TX25
Momentschroevendraaier met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 1600 cNm	659906 1600
8 mm-steel, met magneet met 1/4 inch-bitopname Totale lengte 50 mm	659874 50
Klemschroef Type 6	279815 6
Momentschroevendraaier met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 1600 cNm	659957 1600