

Garant**Schuurschijf (CER), Ø 76,2 mm, Korrelgrootte: 36**

Bestelgegevens

Bestelnummer	554013 36
GTIN	4045197526021
Artikelklasse	51E

Omschrijving

Uitvoering:

Met het **snelwisselsysteem** met kunststof draad (Roloc™, Combidisc® CDR) kan 'in een handomdraai' binnen zeer korte tijd veilig van slijpgereedschap worden gewisseld.

Zeer grote afnamecapaciteit en hoge standtijd door zelfscherpende keramische korrel (CER).

Toepassing:

Met harde steunschijf nr. 554089 gebruiken.

Voor het rationeel schuren van kleine oppervlakken, ook bij wisselende contouren.

Kostenverlaging voor uit meerdere stappen bestaande arbeidsprocessen door kortere wisseltijden.

Opmerking:

Roloc™ Bristle-Disc vindt u onder 573510 e.v.

Technische beschrijving

Korrelgrootte	36
Schijf-Ø	76,2 mm
Slijpmiddel	Keramische korrel

Slijpmiddelaanduiding	Keramiek
Schuurmiddeldrager	Vezelondergrond
Productnaamattribuut	Ø 76,2 mm
Maximaal toerental	20000 min ⁻¹
Producttype	Schuurschijf

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu Mg	beperkt geschikt		
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	beperkt geschikt		
GG(G)	geschikt		
CuZn	geschikt		
droog	geschikt		

Accessoires

rubber steunschijf schacht-Ø 6 mmzacht Buiten-Ø 75 mm	554091 75
Rubber steunschijf met opname M14hard Buiten-Ø 75 mm	554088 75
rubber steunschijf schacht-Ø 6 mmhard Buiten-Ø 75 mm	554089 75
Kunststof steunschijf schacht-Ø 6 mm Buiten-Ø 75 mm	554090 75
Rubber steunschijf schacht-Ø 6 mmmiddelhard Buiten-Ø 75 mm	554093 75
	554092 75

rubber steunschijf schacht-Ø 6 mm middel Buiten-Ø 75
mm

Rubber steunschijf met opname M14hard Buiten-Ø 75 mm

554094 75