



## Lamellenslijpschijf V2 Power, (ZA), vlak-schuin voor staal, Ø 178 mm, Korrelgrootte: 40



### Bestelgegevens

Bestelnummer	565463 40
GTIN	4027497403417
Artikelklasse	53L

### Omschrijving

#### Uitvoering:

De **gepatenteerde, sikkelvormige lamellenvorm** en plaatsing maken een zeer grote laagdiktheid voor een buitengewone afneemcapaciteit en standtijd mogelijk.

Glasweefselschotel voor **universeel gebruik**.

Zuiver **zirkoonkorund** op polyester-katoenmengweefsel. Zeer agressief door de open korrelverdeling.

#### Toepassing:

Trillingsarm werken en een lange standtijd.

#### Opmerking:

lamellenslijpschijven zonder schotel SLTflex voor zachte slijpwerking, hoeklasbewerking, etc. vindt u onder nr. 566300 e.v.

### Technische beschrijving

Korrelgrootte	40
Boring-Ø	22,23 mm
Vormbeschrijving	vlak-schuin
Schijf-Ø	178 mm
Slijpmiddelaanduiding	ZA

IJzer-, zwavel- en chloorgehalte	< 0,1 %
Productnaamattribuut	Ø 178 mm
Drager	Schotel van glasweefsel
geoptimaliseerd voor materiaal	Staal
Maximale omtreksnelheid	80 m/s
Producttype	Lamellenslijpschijf

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	beperkt geschikt		
RVS	beperkt geschikt		
Ti	beperkt geschikt		
GG(G)	beperkt geschikt		
droog	geschikt		