



Lamellenslijpschijf SLTT (ZA), vlak-schuin voor staal, Ø 125 mm, Korrelgrootte: 40



Bestelgegevens

Bestelnummer	565402 40
GTIN	4027497509560
Artikelklasse	53L

Omschrijving

Uitvoering:

De gepatenteerde, sikkelvormige lamellenvorm en plaatsing maken een zeer grote laagdichtheid voor een buitengewone afneemcapaciteit en standtijd mogelijk.

Robuuste drager van plaatstaal. Stil en trillingsarm.

Zuiver **zirkoonkorund** op polyester-katoenmengweefsel. Zeer agressief door de open korrelverdeling.

Toepassing:

voor een **zeer grote afneemcapaciteit** en lange standtijd.

Opmerking:

lamellenslijpschijven zonder schotel SLTflex voor zachte slijpwerking, hoeklasbewerking, etc. vindt u onder nr. 566300 e.v.

Technische beschrijving

Vormbeschrijving	vlak-schuin
Boring-Ø	22,23 mm

Korrelgrootte	40
Schijf-Ø	125 mm
Slijpmiddelaanduiding	ZA
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte	< 0,1 %
Productnaamattribuut	Ø 125 mm
Drager	Schotel van staalplaat
geoptimaliseerd voor materiaal	Staal
Maximale omtreksnelheid	80 m/s
Producttype	Lamellenslijpschijf

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	beperkt geschikt		
RVS	beperkt geschikt		
Ti	beperkt geschikt		
GG(G)	beperkt geschikt		
droog	geschikt		