



Lamellenslijpschijf (speciaal ZA) glasweefselschotel conisch, Ø 115 mm, Korrelgrootte: 80



Bestelgegevens

Bestelnummer	565560 80
GTIN	9003171602357
Artikelklasse	53T

Omschrijving

Uitvoering:

lamellenschijf met hoog en agressief snijvermogen en ongeëvenaarde standtijd. **Speciaal zirkoonkorund (ZA)** met koelende coating op **katoenen weefsel**. Schotel van glasweefsel. **Voor alle materialen. Zeer hoge laagdichtheid.**

Lamellenslijpschijf met **zirkoonkorund (ZA)** en koelende coating van **katoenweefsel**. Schotel van glasweefsel. **Voor alle materialen. Zeer hoge laagdichtheid.**

Maximale omtreksnelheid: 80 m/s

Vormbeschrijving: schuin

Boring-Ø: 22,23 mm

Technische beschrijving

Boring-Ø	22,23 mm
Vormbeschrijving	schuin
Korrelgrootte	80
Schijf-Ø	115 mm

Slijpmiddel	Zirkoonkorund (ZA)
Slijpmiddelaanduiding	ZA
sterk slijpende, koelende coating	ja
Schuurmiddeldrager	Katoenweefsel
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte	< 0,1 %
Productnaamattribuut	Ø 115 mm
Drager	Schotel van glasweefsel
geoptimaliseerd voor materiaal	Staal
geoptimaliseerd voor materiaal	RVS
Maximale omtreksnelheid	80 m/s
Producttype	Lamellenslijpschijf