

**Lamellenslijpschijf (ZA), Ø 50,8 mm, Korrelgrootte: 60****Bestelgegevens**

Bestelnummer	554035 60
GTIN	4027497339518
Artikelklasse	56L

Omschrijving**Uitvoering:**

Vlakke, compacte lamellenopbouw voor **lasnaadbewerking** en **afbraamwerkzaamheden**. Met het **snelwisselsysteem** met kunststof buitendraad (Roloc™, Combidisc® CDR) kan 'in een handomdraai' binnen zeer korte tijd veilig van slijpgereedschap worden gewisseld.

Mini-lamellenschijven met opengewaaierde lamellen bieden in vergelijking met conventionele schuurschijven een **hogere standtijd**, een **flexibeler schuurgedrag** en een **gelijkmatiger schuurbeeld** (ruwheidswaarde) tot aan de slijtagegrens.

Toepassing:

voor het rationeel schuren van kleine oppervlakken, ook bij wisselende contouren. Kostenverlaging voor uit meerdere stappen bestaande arbeidsprocessen door kortere wisseltijden.

Opmerking:

Roloc™ Bristle-Disc vindt u onder 573510 e.v.

Schroefdraad: Roloc™ snelwisselsysteem

Maximaal toerental: 20000 min⁻¹

Technische beschrijving

Korrelgrootte	60
Schijf-Ø	50,8 mm
Slijpmiddel	Zirkoonkorund (ZA)

Slijpmiddelaanduiding	ZA
Schuurmiddeldrager	Kunststof steunschijf
Productnaamattribuut	Ø 50,8 mm
Schroefdraad	Roloc™ snelwisselsysteem
Maximaal toerental	20000 min ⁻¹
Producttype	Lamellenslijpschijf

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu Mg	beperkt geschikt		
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	beperkt geschikt		
RVS	beperkt geschikt		
Ti	beperkt geschikt		
GG(G)	geschikt		
CuZn	beperkt geschikt		
droog	geschikt		

Accessoires

rubber steunschijf schacht-Ø 6 mmzacht Buiten-Ø 50 mm	554091 50
Rubber steunschijf schacht-Ø 6 mmmiddelhard Buiten-Ø 50 mm	554093 50
rubber steunschijf schacht-Ø 6 mmmiddel Buiten-Ø 50 mm	554092 50
rubber steunschijf schacht-Ø 6 mmhard Buiten-Ø 50 mm	554089 50
Kunststof steunschijf schacht-Ø 6 mm Buiten-Ø 50 mm	554090 50

