

Garant**Ministiftfrees Z5 – fijn, HM, Type: F0313****Bestelgegevens**

Bestelnummer	546800 F0313
GTIN	4045197156570
Artikelklasse	51D

Omschrijving**Uitvoering:**

GARANT-stiftfreesen worden vervaardigd van hoogwaardige hardmetaalsoorten met een grote taaiheid en een optimale snijkantstabiliteit; ze worden uitsluitend op de modernste CNC-machines geproduceerd. Als de diameter van de kop groter is dan de diameter van de schacht, is de schacht van staal, anders is de schacht eveneens van hardmetaal.

HM-ministiftfreesen met schacht-Ø 3 mm. **Vorm boogvormig, ronde top (RBF).**

Toepassing:

Zowel in handmatige toepassingen als bij het werk met industrierobots geschikt voor praktisch alle materialen. Voor afbramen, afschuinen, trimmen en bewerken van lasnaden en oppervlakken.

Technische beschrijving

Vorm	F0313
Totale lengte	40 mm
Vertanding afkorting	Z5
Kop-Ø	3 mm
Vertandingsfijnheidsgraad	fijn
Vormbeschrijving	Ronde top
Schacht-Ø	3 mm
Koplengte	13 mm
Serie	#Vertanding Z5
Snijmateriaal	HM

Producttype

Stiftrees

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	beperkt geschikt		
RVS	beperkt geschikt		
Ti	beperkt geschikt		
GG(G)	beperkt geschikt		