

Garant**Stiftrees Z7 – middel, kruisvertand, HM, Type: C1225****Bestelgegevens**

Bestelnummer	543200 C1225
GTIN	4045197609854
Artikelklasse	51D

Omschrijving**Uitvoering:**

Extra stabiele schacht met Ø 8 mm.

GARANT-stiftrezen worden vervaardigd van hoogwaardige hardmetaalsoorten met een grote taaiheid en een optimale snijkantstabiliteit; ze worden uitsluitend op de modernste CNC-machines geproduceerd. Als de diameter van de kop groter is dan de diameter van de schacht, is de schacht van staal, anders is de schacht eveneens van hardmetaal. **Vorm cilindrisch met ronde top (WRC).**

Toepassing:

Voor freeswerkzaamheden met zeer hoge belasting.

Zowel in handmatige toepassingen als bij het werk met industrierobots geschikt voor praktisch alle materialen. Voor afbramen, afschuinen, trimmen en bewerken van lasnaden en oppervlakken.

Technische beschrijving

Vertandingsfijnheidsgraad	middel
Totale lengte	65 mm
Vertandingstype	kruisvertand
Vertanding afkorting	Z7
Kop-Ø	12 mm
Vorm	Cilindrisch rond
Vormbeschrijving	Cilindrisch met ronde top (WRC)
Schacht-Ø	8 mm

Koplengte	25 mm
Serie	#Vertanding Z7
Snijmateriaal	HM
Producttype	Stiftrees

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
RVS	beperkt geschikt		
Ti	beperkt geschikt		
GG(G)	geschikt		
Uni	geschikt		