



Lamellenslijpschijf V4 Master, (ZA) glasweefselschotel, schuin voor staal en roestvrij staal, Ø 125 mm, Korrelgrootte: 60



Bestelgegevens

Bestelnummer	565445 60
GTIN	4027497469970
Artikelklasse	53L

Omschrijving

Uitvoering:

De gepatenteerde, sikkelvormige lamellenvorm en plaatsing maken een zeer grote laagdichtheid voor een buitengewone afneemcapaciteit en standtijd mogelijk.

Hoge laagdichtheid voor zeer hoge standtijd en **uitstekende kantstabiliteit**. Het diepe komgedeelte maakt optimale benutting van het schuurweefsel (ZA) mogelijk.

ZA:Zuiver **zirkoonkorund** op polyester-katoenmengweefsel. Zeer agressief door de open korrelverdeling.

Toepassing:

Ideaal bij het **kantslijpen** voor het **afronden van scherpe randen** en voor het bewerken van lasnaden en slakresten op krachtige machines.

Technische beschrijving

Boring-Ø	22,23 mm
Vormbeschrijving	schuin
Korrelgrootte	60

Schijf-Ø	125 mm
Slijpmiddelaanduiding	ZA
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte	< 0,1 %
Productnaamattribuut	Ø 125 mm
geoptimaliseerd voor materiaal	RVS
geoptimaliseerd voor materiaal	Staal
Maximale omtreksnelheid	80 m/s
Producttype	Lamellenslijpschijf

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	beperkt geschikt		
RVS	beperkt geschikt		
Ti	beperkt geschikt		
GG(G)	beperkt geschikt		
droog	geschikt		