

Schroefdraad Goedkeur-ringkaliber 6g, Schroefdraad: M48



Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 486010 M48 |
| GTIN | 2050001669933 |
| Artikelklasse | 48B |

Omschrijving

Uitvoering:

De afgeschuinde eerste schroefgang verwijdert grof vuil in het werkstuk en voorkomt voortijdig afwijken van de eerste schroefgang. Uitvoering volgens DIN 2279 – 2299.

Toepassing:

voor metrische ISO-schroefdraad, rechts DIN 13.

Norm:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

Opmerking:

Draadkalibers voorschroefdraad met andere spoed, Whitworth-, trapezium-, rond-, UNC-, UNF-, NPT-schroefdraad en linkse schroefdraad op aanvraag leverbaar.

Technische beschrijving

| | |
|-----------------|------|
| Draadspoed | 5 mm |
| Tolerantieklass | 6g |
| Schroefdraad | M48 |
| Kalibratie | L12 |

| | |
|----------------|----------------------------|
| Tolerantieveld | g |
| Kalibertype | Goedkeurkaliber |
| Norm | DIN 13 |
| Draadsoort | M |
| Kwaliteit | 6 |
| Producttype | Draad-goedkeur-ringkaliber |

Dienstverlening

| | |
|--|------------|
| DAkkS-kalibratieDraadringkaliber maximale Ø 100 mm | 028640 100 |
| KalibratieDraadringkaliber Maximale Ø 60 mm | 028600 60 |