

**Garant****Ministiftfreeset, 10-delig Z7 – middel, kruisvertand, HM****Bestelgegevens**

Bestelnummer	546940
GTIN	4045197156938
Artikelklasse	51D

**Omschrijving****Uitvoering:**

**GARANT**-stiftfreesen worden vervaardigd van hoogwaardige hardmetaalsoorten met een grote taaiheid en een optimale snijkantstabiliteit; ze worden uitsluitend op de modernste CNC-machines geproduceerd. Als de diameter van de kop groter is dan de diameter van de schacht, is de schacht van staal, anders is de schacht eveneens van hardmetaal.

Assortimenten met geselecteerde ministiftfreesen in de meest gangbare vormen en afmetingen. Schacht-Ø 3 mm.

**Toepassing:**

Zowel in handmatige toepassingen als bij het werk met industrierobots geschikt voor praktisch alle materialen. Voor afbramen, afschuinen, trimmen en bewerken van lasnaden en oppervlakken.

**Levering:**

Resp. 1 st. nr. 546900 maat AS0313; AS0613; C0313; C0613; D0302; D0605; F0313; G0313; G0613; M0613.

**Technische beschrijving**

Vertanding afkorting	Z7
----------------------	----

Vertandingstype	kruisvertand
Vertandingsfijnheidsgraad	middel
Serie	#Vertanding Z7
Snijmateriaal	HM
Schacht-Ø	3 mm
Aantal stiftfrezen	10
Producttype	Stiftfrees

## Accessoires

GraveerfreesZ7 – middel, kruisvertand Type G0313	546900 G0313
GraveerfreesZ7 – middel, kruisvertand Type C0313	546900 C0313
GraveerfreesZ7 – middel, kruisvertand Type F0313	546900 F0313
GraveerfreesZ7 – middel, kruisvertand Type D0605	546900 D0605
GraveerfreesZ7 – middel, kruisvertand Type AS0313	546900 AS0313
GraveerfreesZ7 – middel, kruisvertand Type C0613	546900 C0613
GraveerfreesZ7 – middel, kruisvertand Type AS0613	546900 AS0613
GraveerfreesZ7 – middel, kruisvertand Type M0613	546900 M0613
GraveerfreesZ7 – middel, kruisvertand Type D0302	546900 D0302
GraveerfreesZ7 – middel, kruisvertand Type G0613	546900 G0613