

Schroefdraad Goedkeur-penkaliber, Schroefdraad: M42



Bestelgegevens

Bestelnummer	486020 M42
GTIN	4045197213129
Artikelklasse	48B

Omschrijving

Uitvoering:

De afgeschuinde eerste schroefgang verwijdert grof vuil in het werkstuk en voorkomt voortijdig afwijken van de eerste schroefgang. Uitvoering volgens DIN 2279 – 2299.

Goed- en afkeurkaliber apart (DIN 2240, deel 2, vorm GE).

Toepassing:

voor metrische ISO-schroefdraad, rechts DIN 13.

Tolerantieklasse 6H (tot M 1,4 = 5H).

Norm:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

Opmerking:

Draadkalibers voor schroefdraad met een nadere spoed, Withworth-, trapezium-, rond-,UNC-, UNF-, NPT-schroefdraad en linkse schroefdraad op aanvraag leverbaar.

Technische beschrijving

Tolerantieklasse	6H
Draadspoed	4,5 mm
Schroefdraad	M42
Tolerantieveld	H
Draadsoort	M
Norm	DIN 13
Kwaliteit	6

Kalibertype	Goedkeurkaliber
Kalibratie	L11
Producttype	Draad-goedkeur-penkaliber

Dienstverlening

DAkS-kalibratie Draad-penkaliber goed- of afkeur maximale Ø 90 mm	028540 90
Kalibratie Draad-penkaliber goed- of afkeur Maximale Ø 60 mm	028500 60