

**HOLEX®****Grofreinigingsschijf (SiC), Ø 50,8 mm, Vliesuitvoering: CRS****Bestelgegevens**

Bestelnummer	554038 CRS
GTIN	4045197524799
Artikelklasse	52E

**Omschrijving****Uitvoering:**

Met het **snelwisselsysteem** met kunststof draad (Roloc™, Combidisc® CDR) kan 'in een handomdraai' binnen zeer korte tijd veilig van slijpgereedschap worden gewisseld. Grofreinigingsschijven met synthetisch, gelijkmatig met slijpkorrel gevuld nylonvlies. Open structuur, loopt niet vol. **Grote afnamecapaciteit** voor universele reinigingswerkzaamheden.

**Toepassing:**

Voor het rationeel schuren van kleine oppervlakken, ook bij wisselende contouren. Kostenverlaging voor uit meerdere stappen bestaande arbeidsprocessen door kortere wisseltijden.

Voor het ontroesten, lak verwijderen, reinigen van lasnaden en verwijderen van oppervlaktevuil.

**Opmerking:**

**Roloc™ Bristle-Disc** vindt u onder 573510 e.v.

Slijpmiddelaanduiding: SiC

IJzer-, zwavel- en chloorgehalte: < 0,1 %

Fijnheidsgraad: extra grof

Hardheidsgraad: hard

Maximaal toerental: 18000 min<sup>-1</sup>

**Technische beschrijving**

Maximaal toerental	18000 min <sup>-1</sup>
Hardheidsgraad	hard
Fijnheidsgraad	extra grof
Schijf-Ø	50,8 mm
Slijpmiddel	Siliciumcarbide (SiC)
Slijpmiddelaanduiding	SiC
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte	< 0,1 %
Productnaamattribuut	Ø 50,8 mm

## Accessoires

rubber steunschijf schacht-Ø 6 mm zacht Buiten-Ø 50 mm	554091 50
Rubber steunschijf schacht-Ø 6 mm middelhard Buiten-Ø 50 mm	554093 50
Kunststof steunschijf schacht-Ø 6 mm Buiten-Ø 50 mm	554090 50
rubber steunschijf schacht-Ø 6 mm middel Buiten-Ø 50 mm	554092 50
rubber steunschijf schacht-Ø 6 mm hard Buiten-Ø 50 mm	554089 50