

## Schroefdraad Afkeur-ringkaliber 6g, Schroefdraad: M4



### Bestelgegevens

Bestelnummer	486050 M4
GTIN	2050001037299
Artikelklasse	48B

### Omschrijving

**Uitvoering:**

De afgeschuinde eerste schroefgang verwijdert grof vuil in het werkstuk en voorkomt voortijdig afwijken van de eerste schroefgang. Uitvoering volgens DIN 2279 – 2299.

**Toepassing:**

voor metrische ISO-schroefdraad, rechts DIN 13.

**Norm:**

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

**Opmerking:**

Draadkalibers voor schroefdraad met een nadere spoed, Withworth-, trapezium-, rond-, UNC-, UNF-, NPT-schroefdraad en linkse schroefdraad op aanvraag leverbaar.

### Technische beschrijving

Draadspoed	0,7 mm
Tolerantieklasse	6g
Schroefdraad	M4
Kalibratie	L12

Kalibertype	Afkeurkaliber
Tolerantieveld	g
Norm	DIN 13
Draadsoort	M
Kwaliteit	6
Producttype	Draad-afkeur-ringkaliber

### Dienstverlening

KalibratieDraadringkaliber Maximale Ø 20 mm	028600 20
DAkKS-kalibratieDraadringkaliber maximale Ø 100 mm	028640 100