

## Schroefdraad Penkaliber, Schroefdraad: M5



### Bestelgegevens

Bestelnummer	486000 M5
GTIN	2050001690937
Artikelklasse	48B

### Omschrijving

#### Uitvoering:

De afgeschuinde eerste schroefgang verwijdert grof vuil in het werkstuk en voorkomt voortijdig afwijken van de eerste schroefgang. Uitvoering volgens DIN 2279 – 2299.

**Goed- en afkeurzijde op 1 handgreep (DIN 2240, deel 1, vorm R).** Afkeurzijde rood gemarkeerd.

#### Toepassing:

Voor metrische ISO-schroefdraad, rechts DIN 13.  
Tolerantieklasse 6H (tot M 1,4 = 5H).

#### Norm:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

#### Accessoires:

Kerngatpenkaliber nr. 486055.

#### Opmerking:

Draadkalibers voor schroefdraad met een nadere spoed, Withworth-, trapezium-, rond-, UNC-, UNF-, NPT-schroefdraad en linkse schroefdraad op aanvraag leverbaar.

### Technische beschrijving

Schroefdraad	M5
Draadspoed	0,8 mm
Tolerantieklasse	6H
Draadsoort	M
Norm	DIN 13
Kwaliteit	6

Tolerantieveld	H
Kalibertype	Afkeurkaliber
Kalibertype	Goedkeurkaliber
Kalibratie	L10
Producttype	Draad-penkaliber

### Dienstverlening

KalibratieDraad-penkaliber Maximale Ø 20 mm	028550 20
DAkkS-kalibratieDraad-penkaliber maximale Ø 90 mm	028590 90