

## Schroefdraad Penkaliber, TiN, Schroefdraad: M10



### Bestelgegevens

Bestelnummer	486008 M10
GTIN	2050001060464
Artikelklasse	48B

### Omschrijving

#### Uitvoering:

De afgeschuinde eerste schroefgang verwijdert grof vuil in het werkstuk en voorkomt voortijdig afwijken van de eerste schroefgang. Uitvoering volgens DIN 2279 – 2299.

**Goed- en afkeurzijde op 1 handgreep (DIN 2240, deel 1, vorm R).** Afkeurzijde rood gemarkeerd.

Goedkeurzijde met TiN-coating. Daardoor duidelijk hogere standtijd, vuilgroef vanaf M6.

#### Toepassing:

Voor metrische ISO-schroefdraad, rechts DIN 13.

Tolerantieklasse 6H (tot M 1,4 = 5H).

#### Norm:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

#### Accessoires:

Kerngatpenkaliber nr. 486055.

#### Opmerking:

Draadkalibers voor schroefdraad met andere draadsoorten, Whitworth-, trapezium-, rond-, UNC-, UNF-, NPT-schroefdraad en linkse schroefdraad op aanvraag leverbaar.

### Technische beschrijving

Draadspeed	1,5 mm
Tolerantieklasse	6H
Schroefdraad	M10
Draadsoort	M
Norm	DIN 13
Tolerantieveld	H

Kwaliteit	6
Kalibertype	Afkeurkaliber
Kalibertype	Goedkeurkaliber
Oppervlak goedkeurzijde	TiN
Kalibratie	L10
Producttype	Draad-penkaliber

### Dienstverlening

KalibratieDraad-penkaliber Maximale Ø 20 mm	028550 20
DAkkS-kalibratieDraad-penkaliber maximale Ø 90 mm	028590 90