

## Schroefdraad Goedkeur-penkaliber, Schroefdraad: M48



### Bestelgegevens

Bestelnummer	486020 M48
GTIN	4045197213136
Artikelklasse	48B

### Omschrijving

**Uitvoering:**

De afgeschuinde eerste schroefgang verwijdert grof vuil in het werkstuk en voorkomt voortijdig afwijken van de eerste schroefgang. Uitvoering volgens DIN 2279 – 2299.

**Goed- en afkeurkaliber apart (DIN 2240, deel 2, vorm GE).**

**Toepassing:**

voor metrische ISO-schroefdraad, rechts DIN 13.

Tolerantieklasse 6H (tot M 1,4 = 5H).

**Norm:**

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

**Opmerking:**

Draadkalibers voor schroefdraad met een nadere spoed, Withworth-, trapezium-, rond-, UNC-, UNF-, NPT-schroefdraad en linkse schroefdraad op aanvraag leverbaar.

### Technische beschrijving

Tolerantieklasse	6H
Draadspoed	5 mm
Schroefdraad	M48
Tolerantieveld	H
Norm	DIN 13
Draadsoort	M
Kwaliteit	6

Kalibertype	Goedkeurkaliber
Kalibratie	L11
Producttype	Draad-goedkeur-penkaliber

### Dienstverlening

Kalibratie Draad-penkaliber goed- of afkeur Maximale Ø 60 mm	028500 60
DAkkS-kalibratie Draad-penkaliber goed- of afkeur maximale Ø 90 mm	028540 90