

HOLEX®**Grofreinigingsschijf (SiC), Ø 76,2 mm, Vliesuitvoering: CRS****Bestelgegevens**

Bestelnummer	554039 CRS
GTIN	4045197525901
Artikelklasse	52E

Omschrijving**Uitvoering:**

Met het **snelwisselsysteem** met kunststof draad (Roloc™, Combidisc® CDR) kan 'in een handomdraai' binnen zeer korte tijd veilig van slijpgereedschap worden gewisseld. Grofreinigingsschijven met synthetisch, gelijkmatig met slijpkorrel gevuld nylonvlies. Open structuur, loopt niet vol. **Grote afnamecapaciteit** voor universele reinigingswerkzaamheden.

Toepassing:

Voor het rationeel schuren van kleine oppervlakken, ook bij wisselende contouren. Kostenverlaging voor uit meerdere stappen bestaande arbeidsprocessen door kortere wisseltijden. Voor het ontroesten, lak verwijderen, reinigen van lasnaden en verwijderen van oppervlaktevuil.

Opmerking:

Roloc™ Bristle-Disc vindt u onder 573510 e.v.

Slijpmiddelaanduiding: SiC

IJzer-, zwavel- en chloorgehalte: < 0,1 %

Fijnheidsgraad: extra grof

Hardheidsgraad: hard

Maximaal toerental: 15000 min⁻¹

Technische beschrijving

Maximaal toerental	15000 min ⁻¹
--------------------	-------------------------

Fijnheidsgraad	extra grof
Hardheidsgraad	hard
Schijf-Ø	76,2 mm
Slijpmiddel	Siliciumcarbide (SiC)
Slijpmiddelaanduiding	SiC
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte	< 0,1 %
Productnaamattribuut	Ø 76,2 mm

Accessoires

rubber steunschijf schacht-Ø 6 mm hard Buiten-Ø 75 mm	554089 75
rubber steunschijf schacht-Ø 6 mm middel Buiten-Ø 75 mm	554092 75
Rubber steunschijf schacht-Ø 6 mm middelhard Buiten-Ø 75 mm	554093 75
Rubber steunschijf met opname M14 hard Buiten-Ø 75 mm	554094 75
Rubber steunschijf met opname M14 hard Buiten-Ø 75 mm	554088 75
rubber steunschijf schacht-Ø 6 mm zacht Buiten-Ø 75 mm	554091 75
Kunststof steunschijf schacht-Ø 6 mm Buiten-Ø 75 mm	554090 75