

## Spiebaankaliber, A-ZC 7-13, Nominale maat: 25mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	484406 25
GTIN	2050001063250
Artikelklasse	48B

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Spiebaankalibers met goed- en afkeurzijde. Goedkeurzijde met **slijtagevermaat** volgens DIN 7164. Gehard staal.

Spiebaankalibers tot ISO-tolerantievelddposities **A – ZC** in de **basistolerantiegraden 7 – 13**.

Bij bestelling altijd de nominale  $\varnothing$ , de tolerantievelddpositie en de basistolerantiegraad resp. de tolerantieklasse vermelden, bijv. nr. 484406 maat 10M6.

#### Toepassing:

Voor het controleren van vlakke passingen, bijv. van spiebanen.

#### Norm:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1 und DIN 7164**.

#### Opmerking:

Gewenste tolerantieklasse opgeven. Bij bestelling de **tolerantievelddpositie (A – ZC)** en de basistolerantiegraad (7 – 13) vermelden, bijv. nr. 484406 maat **10M6**. Spiebaankalibers met tussenmaat en alle nominale maten met tolerantiewaarde, zie nr. 484409; 484411.

### Technische beschrijving

Nominale maat	25 mm
Materiaal	Gehard staal
Kwaliteit	7
Kwaliteit	8
Kwaliteit	9
Kwaliteit	10

Kwaliteit	11
Kwaliteit	12
Kwaliteit	13
Norm	DIN EN ISO 1938-1
Tolerantieveld	G
Tolerantieveld	A
Tolerantieveld	B
Tolerantieveld	C
Tolerantieveld	CD
Tolerantieveld	D
Tolerantieveld	E
Tolerantieveld	EF
Tolerantieveld	F
Tolerantieveld	FG
Tolerantieveld	H
Tolerantieveld	J
Tolerantieveld	JS
Tolerantieveld	K
Tolerantieveld	N
Tolerantieveld	M
Tolerantieveld	P
Tolerantieveld	R
Tolerantieveld	T
Tolerantieveld	S
Tolerantieveld	U
Tolerantieveld	V
Tolerantieveld	D
Tolerantieveld	X
Tolerantieveld	Z

Tolerantieveld	ZA
Tolerantieveld	ZB
Tolerantieveld	ZC
Productnaamattribuut	A-ZC 7-13
Kalibratie	L6
Producttype	Spiebaankaliber

### Dienstverlening

KalibratiePenkaliber Maximale Ø 60 mm	028300 60
---------------------------------------	-----------