

Schroefdraad Afkeur-ringkaliber 6g, Schroefdraad: M30



Bestelgegevens

Bestelnummer	486050 M30
GTIN	2050001037428
Artikelklasse	48B

Omschrijving

Uitvoering:

De afgeschuinde eerste schroefgang verwijdert grof vuil in het werkstuk en voorkomt voortijdig afwijken van de eerste schroefgang. Uitvoering volgens DIN 2279 – 2299.

Toepassing:

voor metrische ISO-schroefdraad, rechts DIN 13.

Norm:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

Opmerking:

Draadkalibers voor schroefdraad met een nadere spoed, Withworth-, trapezium-, rond-, UNC-, UNF-, NPT-schroefdraad en linkse schroefdraad op aanvraag leverbaar.

Technische beschrijving

Draadspoed	3,5 mm
Tolerantieklasse	6g
Schroefdraad	M30
Kalibratie	L12

Kalibertype	Afkeurkaliber
Tolerantieveld	g
Draadsoort	M
Norm	DIN 13
Kwaliteit	6
Producttype	Draad-afkeur-ringkaliber

Dienstverlening

KalibratieDraadringkaliber Maximale Ø 60 mm	028600 60
DAkKS-kalibratieDraadringkaliber maximale Ø 100 mm	028640 100