

## Schroefdraad Penkaliber, Schroefdraad: M1



### Bestelgegevens

Bestelnummer	486000 M1
GTIN	2050001690968
Artikelklasse	48B

### Omschrijving

#### Uitvoering:

De afgeschuinde eerste schroefgang verwijdert grof vuil in het werkstuk en voorkomt voortijdig afwijken van de eerste schroefgang. Uitvoering volgens DIN 2279 – 2299.

**Goed- en afkeurzijde op 1 handgreep (DIN 2240, deel 1, vorm R).** Afkeurzijde rood gemarkeerd.

#### Toepassing:

Voor metrische ISO-schroefdraad, rechts DIN 13.  
Tolerantieklasse 6H (tot M 1,4 = 5H).

#### Norm:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

#### Opmerking:

Draadkalibers voor schroefdraad met een nadere spoed, Withworth-, trapezium-, rond-, UNC-, UNF-, NPT-schroefdraad en linkse schroefdraad op aanvraag leverbaar.

### Technische beschrijving

Tolerantieklasse	5H
Draadspoed	0,25 mm
Schroefdraad	M1
Norm	DIN 13
Draadsoort	M
Kwaliteit	6
Tolerantieveld	H
Kalibertype	Afkeurkaliber

Kalibertype	Goedkeurkaliber
Kalibratie	L10
Producttype	Draad-penkaliber

**Dienstverlening**

KalibratieDraad-penkaliber Maximale Ø 3 mm	028550 3
--	----------