

Draad-penkaliberset, Setinhoud: M3-M12



Bestelgegevens

Bestelnummer	486040 M3-M12
GTIN	4045197295675
Artikelklasse	48B

Omschrijving

Uitvoering:

Goed- en afkeurzijde op één handgreep (DIN 2240, deel 1, vorm S). Afkeurzijde rood gemarkeerd.

Norm:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN 13 Blatt 16 und 17.**

Inhoud:

Resp. 1 draad-penkaliber nr. 486000
M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12.

Levering:

Inclusief robuuste houten box met beschermend schuimrubber.

Accessoires:

Kerngatpenkaliber nr. 486055.

Opmerking:

Draadkalibers voor fijne schroefdraad met andere spoed, Whitworth-, trapezium-, rond-, UNC-, UNF-, NPT-schroefdraad en linkse schroefdraad op aanvraag leverbaar.

Technische beschrijving

Setinhoud	M3-M12
Norm	DIN 13

Draadsoort	M
Verpakking	stevige box
Kalibratie	S13
Producttype	Draad-penkaliber

Dienstverlening

KalibratieDraad-penkaliberset Setinhoud M3-M12	020700 M3-M12
DAkkS-kalibratieDraad-penkaliberset Setinhoud M3-M12	020710 M3-M12

Accessoires

SchroefdraadPenkaliber Schroefdraad M4	486000 M4
SchroefdraadPenkaliber Schroefdraad M6	486000 M6
SchroefdraadPenkaliber Schroefdraad M10	486000 M10
SchroefdraadPenkaliber Schroefdraad M12	486000 M12
SchroefdraadPenkaliber Schroefdraad M8	486000 M8
SchroefdraadPenkaliber Schroefdraad M5	486000 M5
SchroefdraadPenkaliber Schroefdraad M3	486000 M3