

3M Roloc™**Vlies-finishingsschijf SC-DR, Ø 50,8 mm, Korrelvergelijking: 280****Bestelgegevens**

Bestelnummer	554045 280
GTIN	30048011055238
Artikelklasse	53M

Omschrijving**Uitvoering:**

Met het **snelwisselsysteem** met kunststof draad (Roloc™, Combidisc® CDR) kan 'in een handomdraai' binnen zeer korte tijd veilig van slijpgereedschap worden gewisseld.

Universeel en krachtig **nylonvlies**.

Toepassing:

Voor het reinigen, ontvetten en matteren van metalen oppervlakken.

Voor het rationeel schuren van kleine oppervlakken, ook bij wisselende contouren.

Kostenverlaging voor uit meerdere stappen bestaande arbeidsprocessen door kortere wisseltijden.

Opmerking:

Roloc™ Bristle-Disc vindt u onder 573510 e.v.

Technische beschrijving

Korrelvergelijking	280
Fijnheidsgraad	fijn
Uitvoering	A very fine
Schijf-Ø	50,8 mm
Slijpmiddel	Nylonvlies

Slijpmiddelaanduiding	A
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte	< 0,1 %
Productnaamattribuut	Ø 50,8 mm
Maximaal toerental	23000 min ⁻¹
Producttype	Schuurvlies

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu Mg	geschikt		
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	geschikt		
GG(G)	geschikt		
CuZn	geschikt		
Kunststof, GFK	geschikt		
Hout	geschikt		
Steen	beperkt geschikt		
Lakken	geschikt		
Uni	geschikt		
nat maximaal	beperkt geschikt		
droog	geschikt		

Accessoires

554092 50

rubber steunschijf schacht-Ø 6 mm middel Buiten-Ø 50 mm

Kunststof steunschijf schacht-Ø 6 mm Buiten-Ø 50 mm

554090 50

rubber steunschijf schacht-Ø 6 mm zacht Buiten-Ø 50 mm

554091 50

Rubber steunschijf schacht-Ø 6 mm middelhard Buiten-Ø 50 mm

554093 50

rubber steunschijf schacht-Ø 6 mm hard Buiten-Ø 50 mm

554089 50