

Schroefdraad Goedkeur-ringkaliber 6g, Schroefdraad: M33



Bestelgegevens

Bestelnummer	486010 M33
GTIN	2050001039248
Artikelklasse	48B

Omschrijving

Uitvoering:

De afgeschuinde eerste schroefgang verwijdert grof vuil in het werkstuk en voorkomt voortijdig afwijken van de eerste schroefgang. Uitvoering volgens DIN 2279 – 2299.

Toepassing:

voor metrische ISO-schroefdraad, rechts DIN 13.

Norm:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

Opmerking:

Draadkalibers voorschroefdraad met andere spoed, Whitworth-, trapezium-, rond-, UNC-, UNF-, NPT-schroefdraad en linkse schroefdraad op aanvraag leverbaar.

Technische beschrijving

Draadspoed	3,5 mm
Tolerantieklass	6g
Schroefdraad	M33
Kalibratie	L12

Kalibertype	Goedkeurkaliber
Tolerantieveld	g
Draadsoort	M
Norm	DIN 13
Kwaliteit	6
Producttype	Draad-goedkeur-ringkaliber

Dienstverlening

DAkkS-kalibratieDraadringkaliber maximale Ø 100 mm	028640 100
KalibratieDraadringkaliber Maximale Ø 60 mm	028600 60