

Schroefdraad Afkeur-ringkaliber 6g, Schroefdraad: M2



Bestelgegevens

Bestelnummer	486050 M2
GTIN	2050001037251
Artikelklasse	48B

Omschrijving

Uitvoering:

De afgeschuinde eerste schroefgang verwijdert grof vuil in het werkstuk en voorkomt voortijdig afwijken van de eerste schroefgang. Uitvoering volgens DIN 2279 – 2299.

Toepassing:

voor metrische ISO-schroefdraad, rechts DIN 13.

Norm:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

Opmerking:

Draadkalibers voor schroefdraad met een nadere spoed, Withworth-, trapezium-, rond-, UNC-, UNF-, NPT-schroefdraad en linkse schroefdraad op aanvraag leverbaar.

Technische beschrijving

Schroefdraad	M2
Tolerantieklasse	6g
Draadspoed	0,4 mm
Kalibratie	L12

Tolerantieveld	g
Kalibertype	Afkeurkaliber
Norm	DIN 13
Draadsoort	M
Kwaliteit	6
Producttype	Draad-afkeur-ringkaliber

Dienstverlening

DAkkS-kalibratieDraadringkaliber maximale Ø 100 mm	028640 100
KalibratieDraadringkaliber Maximale Ø 3 mm	028600 3