

3M Roloc™**Compacte schijf XL-UR, Ø 50,8 mm, Korrelvergelijking: 100****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|--------------|
| Bestelnummer | 554066 100 |
| GTIN | 480111719440 |
| Artikelklasse | 53M |

Omschrijving**Uitvoering:**

Met het **snelwisselsysteem** met kunststof draad (Roloc™, Combidisc® CDR) kan 'in een handomdraai' binnen zeer korte tijd veilig van slijpgereedschap worden gewisseld. Vezelvlies met harsgebonden slijpmiddel, **geperste schijfvorm**.

Toepassing:

Voor het rationeel schuren van kleine oppervlakken, ook bij wisselende contouren. Kostenverlaging voor uit meerdere stappen bestaande arbeidsprocessen door kortere wisseltijden.

Bijzonder geschikt voor **fijn schuren en afbramen**. Laat een **fijne finish** achter en reduceert de ruwdiepte op alle materialen.

Opmerking:

Roloc™ Bristle-Disc vindt u onder 573510 e.v.

Technische beschrijving

| | |
|--------------------|------------|
| Korrelvergelijking | 100 |
| Fijnheidsgraad | grof |
| Uitvoering | 8 A coarse |
| Hardheidsgraad | hard |
| Schijf-Ø | 50,8 mm |

| | |
|----------------------------------|-------------------------|
| Slijpmiddelaanduiding | A |
| Slijpmiddel | Normaal korund (A) |
| IJzer-, zwavel- en chloorgehalte | < 0,1 % |
| Productnaamattribuut | Ø 50,8 mm |
| Fabrikantnummer | XL-DR |
| Maximaal toerental | 22000 min ⁻¹ |
| Producttype | Compacte schijf |

Gebruikersgegevens

| | Geschiktheid | V _c | ISO-code |
|--------------------------------|------------------|----------------|----------|
| Alu Mg | geschikt | | |
| Staal < 900 N/mm ² | geschikt | | |
| Staal < 1400 N/mm ² | geschikt | | |
| Staal < 55 HRC | geschikt | | |
| Staal < 60 HRC | geschikt | | |
| Staal < 67 HRC | geschikt | | |
| RVS | geschikt | | |
| Ti | geschikt | | |
| GG(G) | geschikt | | |
| CuZn | geschikt | | |
| Kunststof, GFK | geschikt | | |
| Hout | geschikt | | |
| Steen | beperkt geschikt | | |
| Lakken | geschikt | | |
| Uni | geschikt | | |
| nat maximaal | beperkt geschikt | | |
| droog | geschikt | | |

Accessoires

| | |
|---|-----------|
| Rubber steunschijf schacht-Ø 6 mm middelhard Buiten-Ø 50 mm | 554093 50 |
| rubber steunschijf schacht-Ø 6 mm middel Buiten-Ø 50 mm | 554092 50 |
| rubber steunschijf schacht-Ø 6 mm zacht Buiten-Ø 50 mm | 554091 50 |
| Kunststof steunschijf schacht-Ø 6 mm Buiten-Ø 50 mm | 554090 50 |
| rubber steunschijf schacht-Ø 6 mm hard Buiten-Ø 50 mm | 554089 50 |