

Schroefdraad Penkaliber, Schroefdraad: M14



Bestelgegevens

Bestelnummer	486000 M14
GTIN	2050001690982
Artikelklasse	48B

Omschrijving

Uitvoering:

De afgeschuinde eerste schroefgang verwijdert grof vuil in het werkstuk en voorkomt voortijdig afwijken van de eerste schroefgang. Uitvoering volgens DIN 2279 – 2299.

Goed- en afkeurzijde op 1 handgreep (DIN 2240, deel 1, vorm R). Afkeurzijde rood gemarkeerd.

Toepassing:

Voor metrische ISO-schroefdraad, rechts DIN 13.
Tolerantieklasse 6H (tot M 1,4 = 5H).

Norm:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

Opmerking:

Draadkalibers voor schroefdraad met een nadere spoed, Withworth-, trapezium-, rond-, UNC-, UNF-, NPT-schroefdraad en linkse schroefdraad op aanvraag leverbaar.

Technische beschrijving

Draadspoed	2 mm
Tolerantieklasse	6H
Schroefdraad	M14
Draadsoort	M
Norm	DIN 13
Tolerantieveld	H
Kwaliteit	6
Kalibertype	Afkeurkaliber

Kalibertype	Goedkeurkaliber
Kalibratie	L10
Producttype	Draad-penkaliber

Dienstverlening

Kalibratie Draad-penkaliber Maximale Ø 20 mm	028550 20
DAkKS-kalibratie Draad-penkaliber maximale Ø 90 mm	028590 90