

3M Roloc™**Vliesschijf GB-DR, Ø 76,2 mm, Korrelvergelijking: 50**

Bestelgegevens

Bestelnummer	554063 50
GTIN	30048011603576
Artikelklasse	53M

Omschrijving

Uitvoering:

Met het **snelwisselsysteem** met kunststof draad (Roloc™, Combidisc® CDR) kan 'in een handomdraai' binnen zeer korte tijd veilig van slijpgereedschap worden gewisseld. Vliesschijven **met agressieve Cubitron-slijpkorrel (CER)** gecombineerd met sterk weefsel.

Toepassing:

Voor het rationeel schuren van kleine oppervlakken, ook bij wisselende contouren. Kostenverlaging voor uit meerdere stappen bestaande arbeidsprocessen door kortere wisseltijden.

Maakt **afschuren** en **braamvrij finishen** met één gereedschap mogelijk. Grote kantstabiliteit en lange levensduur.

Opmerking:

Roloc™ Bristle-Disc vindt u onder 573510 e.v.

Technische beschrijving

Uitvoering	coarse super duty
Korrelvergelijking	50
Fijnheidsgraad	extra grof
Schijf-Ø	76,2 mm
Slijpmiddel	Cubitron™ slijpkorrel

Slijpmiddelaanduiding	Keramiek
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte	< 0,1 %
Productnaamattribuut	Ø 76,2 mm
Fabrikantnummer	GB-DR
Maximaal toerental	18000 min ⁻¹
Producttype	Schuurvlies

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu Mg	geschikt		
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	geschikt		
GG(G)	geschikt		
CuZn	geschikt		
Kunststof, GFK	geschikt		
Hout	geschikt		
Steen	beperkt geschikt		
Lakken	geschikt		
Uni	geschikt		
nat maximaal	beperkt geschikt		
droog	geschikt		

Accessoires

Rubber steunschijf schacht-Ø 6 mm middelhard Buiten-Ø 75 mm	554093 75
Rubber steunschijf met opname M14 hard Buiten-Ø 75 mm	554094 75
rubber steunschijf schacht-Ø 6 mm zacht Buiten-Ø 75 mm	554091 75
rubber steunschijf schacht-Ø 6 mm middel Buiten-Ø 75 mm	554092 75
Kunststof steunschijf schacht-Ø 6 mm Buiten-Ø 75 mm	554090 75
rubber steunschijf schacht-Ø 6 mm hard Buiten-Ø 75 mm	554089 75
Rubber steunschijf met opname M14 hard Buiten-Ø 75 mm	554088 75