

Schroefdraad Afkeur-ringkaliber 6g, Schroefdraad: M14



Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 486050 M14 |
| GTIN | 2050001037350 |
| Artikelklasse | 48B |

Omschrijving

Uitvoering:

De afgeschuinde eerste schroefgang verwijdert grof vuil in het werkstuk en voorkomt voortijdig afwijken van de eerste schroefgang. Uitvoering volgens DIN 2279 – 2299.

Toepassing:

voor metrische ISO-schroefdraad, rechts DIN 13.

Norm:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

Opmerking:

Draadkalibers voor schroefdraad met een nadere spoed, Withworth-, trapezium-, rond-, UNC-, UNF-, NPT-schroefdraad en linkse schroefdraad op aanvraag leverbaar.

Technische beschrijving

| | |
|------------------|------|
| Schroefdraad | M14 |
| Draadspoed | 2 mm |
| Tolerantieklasse | 6g |
| Kalibratie | L12 |

| | |
|----------------|--------------------------|
| Tolerantieveld | g |
| Kalibertype | Afkeurkaliber |
| Norm | DIN 13 |
| Draadsoort | M |
| Kwaliteit | 6 |
| Producttype | Draad-afkeur-ringkaliber |

Dienstverlening

| | |
|--|------------|
| KalibratieDraadringkaliber Maximale Ø 20 mm | 028600 20 |
| DAkKS-kalibratieDraadringkaliber maximale Ø 100 mm | 028640 100 |