

**Vlies-finishingsschijf, Ø 50,8 mm, Korrelvergelijking: 100****Bestelgegevens**

Bestelnummer	554052 100
GTIN	4045197525918
Artikelklasse	52E

**Omschrijving****Uitvoering:**

Met het **snelwisselsysteem** met kunststof draad (Roloc™, Combidisc® CDR) kan 'in een handomdraai' binnen zeer korte tijd veilig van slijpgereedschap worden gewisseld.

Universeel en krachtig **nylonvlies**.

**Toepassing:**

Voor het reinigen, ontvetten en matteren van metalen oppervlakken.

voor het rationeel schuren van kleine oppervlakken, ook bij wisselende contouren.

Kostenverlaging voor uit meerdere stappen bestaande arbeidsprocessen door kortere wisseltijden.

**Opmerking:**

**Roloc™ Bristle-Disc** vindt u onder 573510 e.v.

**Technische beschrijving**

Fijnheidsgraad	grof
Korrelvergelijking	100
Uitvoering	A crs

Schijf-Ø	50,8 mm
Slijpmiddel	Nylonvlies
Slijpmiddelaanduiding	A
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte	< 0,1 %
Productnaamattribuut	Ø 50,8 mm
Maximaal toerental	23000 min <sup>-1</sup>
Producttype	Schuurvlies

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Alu Mg	geschikt		
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	geschikt		
GG(G)	geschikt		
CuZn	geschikt		
Kunststof, GFK	geschikt		
Hout	geschikt		
Steen	beperkt geschikt		
Lakken	geschikt		
Uni	geschikt		
nat maximaal	beperkt geschikt		
droog	geschikt		

## Accessoires

Kunststof steunschijf schacht-Ø 6 mm Buiten-Ø 50 mm	554090 50
rubber steunschijf schacht-Ø 6 mm middel Buiten-Ø 50 mm	554092 50
rubber steunschijf schacht-Ø 6 mm zacht Buiten-Ø 50 mm	554091 50
Rubber steunschijf schacht-Ø 6 mm middelhard Buiten-Ø 50 mm	554093 50
rubber steunschijf schacht-Ø 6 mm hard Buiten-Ø 50 mm	554089 50