


**3M Roloc™****Reinigingsschijf (A), Ø 76,2 mm, Vliesuitvoering: MED**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	554065 MED
GTIN	50048011642067
Artikelklasse	53M

## Omschrijving

### Uitvoering:

Met het **snelwisselsysteem** met kunststof draad (Roloc™, Combidisc® CDR) kan 'in een handomdraai' binnen zeer korte tijd veilig van slijpgereedschap worden gewisseld. Grofreinigingsschijven met synthetisch, gelijkmatig met slijpkorrel gevuld nylonvlies. Open structuur, loopt niet vol. Combineert **reinigen** met een **fijne finish**.

### Toepassing:

Voor het rationeel schuren van kleine oppervlakken, ook bij wisselende contouren. Kostenverlaging voor uit meerdere stappen bestaande arbeidsprocessen door kortere wisseltijden. Voor het ontroesten, lak verwijderen, reinigen van lasnaden en verwijderen van oppervlaktevuil.

### Opmerking:

**Roloc™ Bristle-Disc** vindt u onder 573510 e.v.

## Technische beschrijving

Maximaal toerental	15000 min <sup>-1</sup>
Hardheidsgraad	middel
Fijnheidsgraad	grof

3M-aanduiding	BF-DR
Schijf-Ø	76,2 mm
Slijpmiddel	Normaal korund (A)
Slijpmiddelaanduiding	A
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte	< 0,1 %
Productnaamattribuut	Ø 76,2 mm
Producttype	Grof reinigingsvlies

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Alu Mg	geschikt		
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	geschikt		
GG(G)	geschikt		
CuZn	geschikt		
Kunststof, GFK	geschikt		
Hout	geschikt		
Steen	beperkt geschikt		
Lakken	geschikt		
Uni	geschikt		
nat maximaal	beperkt geschikt		
droog	geschikt		

## Accessoires

Rubber steunschijf schacht-Ø 6 mm middelhard Buiten-Ø 75 mm	554093 75
Kunststof steunschijf schacht-Ø 6 mm Buiten-Ø 75 mm	554090 75
Rubber steunschijf met opname M14hard Buiten-Ø 75 mm	554088 75
rubber steunschijf schacht-Ø 6 mm hard Buiten-Ø 75 mm	554089 75
rubber steunschijf schacht-Ø 6 mm middel Buiten-Ø 75 mm	554092 75
Rubber steunschijf met opname M14hard Buiten-Ø 75 mm	554094 75
rubber steunschijf schacht-Ø 6 mm zacht Buiten-Ø 75 mm	554091 75