

3M Roloc™**Compacte schijf XL-UR, Ø 76,2 mm, Korrelvergelijking: 100**

Bestelgegevens

Bestelnummer	554067 100
GTIN	30048011171952
Artikelklasse	53M

Omschrijving

Uitvoering:

Met het **snelwisselsysteem** met kunststof draad (Roloc™, Combidisc® CDR) kan 'in een handomdraai' binnen zeer korte tijd veilig van slijpgereedschap worden gewisseld.

Vezelvlies met harsgebonden slijpmiddel, **geperste schijfvorm**.

Toepassing:

Voor het rationeel schuren van kleine oppervlakken, ook bij wisselende contouren.

Kostenverlaging voor uit meerdere stappen bestaande arbeidsprocessen door kortere wisseltijden.

Bijzonder geschikt voor **fijn schuren en afbramen**. Laat een **fijne finish** achter en reduceert de ruwdiepte op alle materialen.

Opmerking:

Roloc™ Bristle-Disc vindt u onder 573510 e.v.

Technische beschrijving

Korrelvergelijking	100
Hardheidsgraad	hard
Uitvoering	8 A crs
Fijnheidsgraad	grof

Schijf-Ø	76,2 mm
Slijpmiddelaanduiding	A
Slijpmiddel	Normaal korund (A)
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte	< 0,1 %
Productnaamattribuut	Ø 76,2 mm
Fabrikantnummer	XL-DR
Maximaal toerental	15000 min ⁻¹
Producttype	Compacte schijf

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu Mg	geschikt		
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	geschikt		
GG(G)	geschikt		
CuZn	geschikt		
Kunststof, GFK	geschikt		
Hout	geschikt		
Steen	beperkt geschikt		
Lakken	geschikt		
Uni	geschikt		
nat maximaal	beperkt geschikt		
droog	geschikt		

Accessoires

rubber steunschijf schacht-Ø 6 mmzacht Buiten-Ø 75 mm	554091 75
rubber steunschijf schacht-Ø 6 mmmiddel Buiten-Ø 75 mm	554092 75
Rubber steunschijf met opname M14hard Buiten-Ø 75 mm	554094 75
rubber steunschijf schacht-Ø 6 mmhard Buiten-Ø 75 mm	554089 75
Kunststof steunschijf schacht-Ø 6 mm Buiten-Ø 75 mm	554090 75
Rubber steunschijf schacht-Ø 6 mmmiddelhard Buiten-Ø 75 mm	554093 75
Rubber steunschijf met opname M14hard Buiten-Ø 75 mm	554088 75