

**Rubber steunschijf schacht-Ø 6 mm middelhard, Buiten-Ø: 50mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	554093 50
GTIN	4045197526243
Artikelklasse	52E

Omschrijving**Uitvoering:**

Voor de opname van schuurschijven met **snelspansysteem buitendraad (Roloc™, Combidisc®)**.

Rubber steunschijf met geïntegreerde **1/4 inch-opname en 6 mm schacht**. Montage op M14-as met adapter nr. 554081.

Toepassing:

Voor het rationeel schuren van kleine oppervlakken, ook bij wisselende contouren. Kostenverlaging voor uit meerdere stappen bestaande arbeidsprocessen door kortere wisseltijden.

Opmerking:

Geschikte haakse slijpers vindt u onder nr. 079325.

Technische beschrijving

Maximaal toerental	25000 min ⁻¹
Buiten-Ø	50 mm
Schacht-Ø	6 mm

Opname gereedschapszijde	Snelspanstelsysteem buitendraad
Opname aan machinezijde	Schacht-Ø 6 mm
Producttype	Steunschijf