

**Garant****Lamellenslijpborstel M14 Weefsel (A), Ø 125 mm×20 mm, Korrelgrootte: 120**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	566350 120
GTIN	4045197345837
Artikelklasse	51M

## Omschrijving

**Uitvoering:****Waaivormig geplaatste lamellen** om de as van het gereedschap. **M14 directe opname.**

Extreem flexibel.

**Schuurlinnen** normaal korund (A).**Toepassing:**

Voor fijn slijpwerk bij gebogen oppervlakken.

## Technische beschrijving

Korrelgrootte	120
Slijpmiddel	Normaal korund (A)
Slijpmiddelaanduiding	A
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte	< 0,1 %
Schijf-Ø	125 mm
Schijfbreedte	20 mm

Productnaamattribuut	Ø 125 mm×20 mm
Schroefdraad	M14
geoptimaliseerd voor materiaal	Staal
geoptimaliseerd voor materiaal	RVS
Maximale omtreksnelheid	80 m/s
Producttype	Lamellenslijpborstel

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Alu Mg	geschikt		
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	beperkt geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	beperkt geschikt		
GG(G)	geschikt		
CuZn	geschikt		
Kunststof, GFK	geschikt		
Hout	geschikt		
Lakken	beperkt geschikt		
droog	geschikt		