

**3M Roloc™****Compacte schijf XL-UR, Ø 76,2 mm, Korrelvergelijking: 180/6**

## Bestelgegevens

|               |                |
|---------------|----------------|
| Bestelnummer  | 554067 180/6   |
| GTIN          | 30048011171914 |
| Artikelklasse | 53M            |

## Omschrijving

### Uitvoering:

Met het **snelwisselsysteem** met kunststof draad (Roloc™, Combidisc® CDR) kan 'in een handomdraai' binnen zeer korte tijd veilig van slijpgereedschap worden gewisseld. Vezelvlies met harsgebonden slijpmiddel, **geperste schijfvorm**.

### Toepassing:

Voor het rationeel schuren van kleine oppervlakken, ook bij wisselende contouren. Kostenverlaging voor uit meerdere stappen bestaande arbeidsprocessen door kortere wisseltijden.

Bijzonder geschikt voor **fijn schuren en afbramen**. Laat een **fijne finish** achter en reduceert de ruwdiepte op alle materialen.

### Opmerking:

**Roloc™ Bristle-Disc** vindt u onder 573510 e.v.

## Technische beschrijving

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Hardheidsgraad        | middel  |
| Uitvoering            | 6 A med |
| Fijnheidsgraad        | middel  |
| Schijf-Ø              | 76,2 mm |
| Slijpmiddelaanduiding | A       |

|                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| Slijpmiddel                      | Normaal korund (A)      |
| IJzer-, zwavel- en chloorgehalte | < 0,1 %                 |
| Productnaamattribuut             | Ø 76,2 mm               |
| Fabrikantnummer                  | XL-DR                   |
| Maximaal toerental               | 15000 min <sup>-1</sup> |
| Producttype                      | Compacte schijf         |

## Gebruikersgegevens

|                                | Geschiktheid     | V <sub>c</sub> | ISO-code |
|--------------------------------|------------------|----------------|----------|
| Alu Mg                         | geschikt         |                |          |
| Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>  | geschikt         |                |          |
| Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup> | geschikt         |                |          |
| Staal < 55 HRC                 | geschikt         |                |          |
| Staal < 60 HRC                 | geschikt         |                |          |
| Staal < 67 HRC                 | geschikt         |                |          |
| RVS                            | geschikt         |                |          |
| Ti                             | geschikt         |                |          |
| GG(G)                          | geschikt         |                |          |
| CuZn                           | geschikt         |                |          |
| Kunststof, GFK                 | geschikt         |                |          |
| Hout                           | geschikt         |                |          |
| Steen                          | beperkt geschikt |                |          |
| Lakken                         | geschikt         |                |          |
| Uni                            | geschikt         |                |          |
| nat maximaal                   | beperkt geschikt |                |          |
| droog                          | geschikt         |                |          |

## Accessoires

|  |           |
|--|-----------|
| Rubber steunschijf met opname M14hard Buiten-Ø 75 mm       | 554088 75 |
| rubber steunschijf schacht-Ø 6 mmhard Buiten-Ø 75 mm       | 554089 75 |
| Kunststof steunschijf schacht-Ø 6 mm Buiten-Ø 75 mm        | 554090 75 |
| rubber steunschijf schacht-Ø 6 mmzacht Buiten-Ø 75 mm      | 554091 75 |
| rubber steunschijf schacht-Ø 6 mmmiddel Buiten-Ø 75 mm     | 554092 75 |
| Rubber steunschijf schacht-Ø 6 mmmiddelhard Buiten-Ø 75 mm | 554093 75 |
| Rubber steunschijf met opname M14hard Buiten-Ø 75 mm       | 554094 75 |