

**Rubber steunschijf schacht-Ø 6 mm middelhard, Buiten-Ø: 75mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	554093 75
GTIN	4045197526250
Artikelklasse	52E

**Omschrijving****Uitvoering:**

Voor de opname van schuurschijven met **snelspansysteem buitendraad (Roloc™, Combidisc®)**.

Rubber steunschijf met geïntegreerde **1/4 inch-opname en 6 mm schacht**. Montage op M14-as met adapter nr. 554081.

**Toepassing:**

Voor het rationeel schuren van kleine oppervlakken, ook bij wisselende contouren. Kostenverlaging voor uit meerdere stappen bestaande arbeidsprocessen door kortere wisseltijden.

**Opmerking:**

Geschikte haakse slijpers vindt u onder nr. 079325.

**Technische beschrijving**

Maximaal toerental	20000 min <sup>-1</sup>
Buiten-Ø	75 mm
Schacht-Ø	6 mm

Opname gereedschapszijde	Snelspansysteem buitendraad
Opname aan machinezijde	Schacht-Ø 6 mm
Producttype	Steunschijf