



Lamellenslijpschijf voor staal, POLIFAN-CURVE (ZA), Schijf-Ø×breedte: 115X14mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	566320 115X14
GTIN	4007220821671
Artikelklasse	55P

Omschrijving

Uitvoering:

Lamellenslijpschijf voor de veeleisende bewerking van lasnaden. De **radiale uitvoering met speciale lamellenplaatsing** maakt een optimale benutting van het slijpmateriaal in de radius mogelijk. Hoge afnamecapaciteit, standtijd en vormbestendigheid.

SGP CURVE STEELOX (ZA) korrel 40 voor grote verspaningscapaciteit.

Toepassing:

Nauwkeurig uitslijpen van hoeklasgeometrieën, afschuinen, afbramen. Middelbrede uitvoering (M) voor hoeklassen > 5 mm.

Technische beschrijving

Vormbeschrijving	Radiaal
Schijfbreedte	14 mm
Voor hoeklasradiussen	> 5 mm
Boring-Ø	22,23 mm
Korrelgrootte	40

Breedte aan radius	11 mm
Schijf-Ø	115 mm
Slijpmiddelaanduiding	ZA
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte	< 0,1 %
geoptimaliseerd voor materiaal	Staal
Maximale omtreksnelheid	80 m/s
Producttype	Lamellenslijpschijf

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	geschikt		
RVS	beperkt geschikt		
Ti	beperkt geschikt		
GG(G)	beperkt geschikt		
droog	geschikt		