

3M Roloc™**Rubber steunschijf met opname M14 hard, Buiten-Ø: 75mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	554094 75
GTIN	50051144849982
Artikelklasse	53M

Omschrijving**Uitvoering:**

voor de opname van schuurschijven met **snelspansysteem buitendraad (Roloc™, Combidisc®)**.

Rubber steunschijf met **M14-opname**.

met het Roloc™ snelwisselsysteem kan 'in een handomdraai' binnen zeer korte tijd veilig van slijpgereedschap worden gewisseld.

Toepassing:

voor het rationeel schuren van kleine oppervlakken, ook bij wisselende contouren.

Kostenverlaging voor uit meerdere stappen bestaande arbeidsprocessen door kortere wisseltijden.

Opmerking:

geschikte haakse slijpers vindt u onder nr. 079325.

Technische beschrijving

Maximaal toerental	20000 min ⁻¹
Buiten-Ø	75 mm
Schroefdraad	M14
Opname gereedschapszijde	Snelspansysteem buitendraad
Opname aan machinezijde	Schroefdraad M14

geschikt voor snelwisselsysteem

Roloc™

Producttype

Steunschijf