

Garant**Lamellenslijpschijf vlies, Ø 115 mm, Korrelvergelijking: 280****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 566330 280 |
| GTIN | 4045197488879 |
| Artikelklasse | 56Z |

Omschrijving**Uitvoering:**

Vlies-lamellenschijven met **opengewaaierd schuurvlies** op glasweefselhotel.

Toepassing:

- **Voor de afsluitende bewerking van oppervlakken.**
- **Voor het verwijderen van aanloopkleur, reinigen en licht trimmen van lasnaden.**
- **Voor het fijnslijpen van grote oppervlakken en voor finishbewerking.**

Aanbevolen toerental 5000 – 5800 min⁻¹.

Technische beschrijving

| | |
|-----------------------|----------|
| Korrelvergelijking | 280 |
| Boring-Ø | 22,23 mm |
| Kleur | blauw |
| Fijnheidsgraad | fijn |
| Vormbeschrijving | schuin |
| Schijf-Ø | 115 mm |
| Slijpmiddelaanduiding | A |

| | |
|----------------------------------|-------------------------|
| IJzer-, zwavel- en chloorgehalte | < 0,1 % |
| Productnaamattribuut | Ø 115 mm |
| geoptimaliseerd voor materiaal | RVS |
| Maximale omtreksnelheid | 80 m/s |
| Maximaal toerental | 13300 min ⁻¹ |
| Producttype | Lamellenslijpschijf |

Gebruikersgegevens

| | Geschiktheid | V _c | ISO-code |
|--------------------------------|--------------|----------------|----------|
| Alu Mg | geschikt | | |
| Staal < 900 N/mm ² | geschikt | | |
| Staal < 1400 N/mm ² | geschikt | | |
| Staal < 55 HRC | geschikt | | |
| Staal < 60 HRC | geschikt | | |
| Staal < 67 HRC | geschikt | | |
| RVS | geschikt | | |
| Ti | geschikt | | |
| GG(G) | geschikt | | |
| Kunststof, GFK | geschikt | | |
| Lakken | geschikt | | |
| Uni | geschikt | | |
| droog | geschikt | | |