

Garant**Lamellenslijpschijf vlies, Ø 125 mm, Korrelvergelijking: 100****Bestelgegevens**

Bestelnummer	566340 100
GTIN	4045197488886
Artikelklasse	56Z

Omschrijving**Uitvoering:**

Vlies-lamellenslijpschijven met **opengewaaierd schuurvlies** op glasweefselschotel.

Toepassing:

- **Voor de afsluitende bewerking van oppervlakken.**
- **Voor het verwijderen van aanloopkleur, reinigen en licht trimmen van lasnaden.**
- **Voor het fijnslijpen van grote oppervlakken en voor finishbewerking.**

Aanbevolen toerental 4600 – 5300 min⁻¹.

Technische beschrijving

Boring-Ø	22,23 mm
Kleur	bruin
Korrelvergelijking	100
Fijnheidsgraad	grof
Vormbeschrijving	schuin
Schijf-Ø	125 mm
Slijpmiddelaanduiding	A

IJzer-, zwavel- en chloorgehalte	< 0,1 %
Productnaamattribuut	Ø 125 mm
geoptimaliseerd voor materiaal	RVS
Maximale omtreksnelheid	80 m/s
Maximaal toerental	12200 min ⁻¹
Producttype	Lamellenslijpschijf

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu Mg	geschikt		
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	geschikt		
GG(G)	geschikt		
Kunststof, GFK	geschikt		
Lakken	geschikt		
Uni	geschikt		
droog	geschikt		