

**Stiftrees vertanding RVS (INOX) – grof, HM, Type: A1225****Bestelgegevens**

Bestelnummer	547200 A1225
GTIN	4007220900505
Artikelklasse	55F

**Omschrijving****Uitvoering:**

De **innovatieve tandgeometrie** maakt een **zeer grote verspaningscapaciteit** in combinatie met een **rustige loop en goede geleidbaarheid** mogelijk. Uitstekende spaanvorming en oppervlakteresultaten, geringe overbrenging van hitte in het materiaal (geen aanloopkleuren). Schacht-Ø 6 mm.

**Toepassing:**

Geoptimaliseerd voor de bewerking van **austenitische, roest- en zuurbestendige staalsoorten**, zachte titaniumlegeringen en non-ferrometalen.

**Technische beschrijving**

Vormbeschrijving	Cilinder
Vertanding afkorting	INOX
Vorm	A1225
Vertandingsfijnheidsgraad	grof
Kop-Ø	12 mm
Totale lengte	65 mm
Schacht-Ø	6 mm
Koplengte	25 mm
Snijmateriaal	HM
Producttype	Stiftrees

**Gebruikersgegevens**

	<b>Geschiktheid</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-code</b>
Alu Mg	beperkt geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	beperkt geschikt		
CuZn	beperkt geschikt		