

Garant**Slijpstiftenset fijn, AR, Aantal slijpstiften: 10****Bestelgegevens**

Bestelnummer	550100 10
GTIN	4045197239082
Artikelklasse	51E

Omschrijving**Uitvoering:**

GARANT-slijpstiften (OSA-gecertificeerd en getest volgens EN 12 413) zijn qua hardheidsgraad, binding, korrelsoorten en korrelgroottes speciaal op de vermelde toepassingen en op een zo groot mogelijk toepassingsgebied afgestemd. De nauwkeurige rondloop garandeert trillingsvrij werken en spaart daarmee mens, machine en werkstuk. GARANT-slijpstiften zijn universeel ontworpen voor **rand- en vlaklijpen** en onderscheiden zich door de grootste afnamecapaciteit gekoppeld aan een hoge standtijd en een gelijkmatige oppervlaktekwaliteit aan het werkstuk. Schacht-Ø 3 mm × 30 mm. Aanbevolen omtreksnelheid 30–50 m/s.

Keramisch gebonden slijpstiften in **edelkorund roze (AR)**. Middelharde uitvoering.

Assortiment met geselecteerde slijpstiften in de meest gangbare vormen en afmetingen.

Toepassing:

Voor de universele bewerking van **onlegeerd en laaglegeerd staal** en **gietstaal**.

Aanbevolen werksnelheid 30 – 50 m/s.

Levering:

Resp. 1 slijpstift ZY0205 / ZY0306 / ZY0510 / ZY1303 / ZY1604 / KU06 / KU10 / SP0306 / D18 0708 / B53 0816.

Technische beschrijving

Aantal slijpstiften	10
Fijnheidsgraad	fijn
Slijpmiddel	Normaal korund (A)
Slijpmiddelaanduiding	A
Productnaamattribuut	AR
Schacht-Ø	3 mm
Schachtlengte	30 mm
Producttype	Slijpstift