



## Absorberende tapijten, 0,4×30 m, Toepassingsgebied: UNI



### Bestelgegevens

Bestelnummer	084390 UNI
GTIN	2050001710758
Artikelklasse	08J

### Omschrijving

#### Uitvoering:

olie- en chemicaliënbindvlies met **buitengewoon absorberend vermogen (maximaal 20 keer het eigen gewicht)**, hierdoor zeer geringe verwijderingskosten en sterk gereduceerd afval. De bindvliesen zijn van 100% polypropyleen en **geschikt voor nagenoeg alle chemicaliën**. Aanzienlijke verbetering van de veiligheid en netheid in het bedrijf, vloeistoffen en granulaat bedekken de vloer niet. **Kleurcodering om de doeken in te delen in toepassingsgebieden**. Artikelen in de uitvoering **OIL** nemen alleen olie op (bijv. scheiding van olie en water of gebruik buiten). Artikelen in de uitvoering **UNI** nemen alle vloeistoffen op (bijv. olie, water, chemicaliën). Absorberende tapijten met **drielaags structuur** en een **dichte, slipvrije folie**. Ideaal voor gangen en productieoppervlakken en als bescherming rond machines. De tegengehouden vloeistof wordt goed in het vlies opgenomen. **100% vloerbescherming**.

### Technische beschrijving

Kleur	zwart
Toepassingsgebied	UNI
Maximaal absorptievermogen	103 l
Levering st./doos	2
Producttype	Tapijt

