



## Stiffrees vertanding STEEL – grof, HM, Type: D0605



### Bestelgegevens

Bestelnummer	547100 D0605
GTIN	4007220936832
Artikelklasse	55F

### Omschrijving

#### Uitvoering:

De **innovatieve tandgeometrie** maakt een **zeer grote verspaningscapaciteit** in combinatie met een **rustige loop en goede geleidbaarheid** mogelijk. Dankzij de optimale spaanvorming (geen spitse spanen) wordt een hoge oppervlaktekwaliteit bereikt. Schacht-Ø 6 mm.

#### Toepassing:

Geoptimaliseerd voor de bewerking van **staal en gietstaal**.

Schacht-Ø: 6 mm

Vormbeschrijving: Bol

Kop-Ø: 6 mm

Koplengte: 5 mm

Totale lengte: 45 mm

Schacht-Ø: 6 mm

### Technische beschrijving

Vorm	D0605
Totale lengte	45 mm
Kop-Ø	6 mm
Vertanding afkorting	STEEL
Vertandingsfijnheidsgraad	grof
Vormbeschrijving	Bol
Schacht-Ø	6 mm
Koplengte	5 mm

Snijmateriaal	HM
Producttype	Stiftrees

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	geschikt		
GG(G)	geschikt		