

**Fijne schroefdraad Goedkeur-ringkaliber 6g, M × spoed: 33X1,5****Bestelgegevens**

Bestelnummer	486110 33X1,5
GTIN	2050001041807
Artikelklasse	48B

**Omschrijving****Uitvoering:**

De afgeschuinde eerste schroefgang (vanaf 1 mm spoed) verwijdert verontreinigingen in het werkstuk en voorkomt voortijdig afwijken van de eerste schroefgang.

Uitvoering volgens **DIN 2279 – 2299**.

**Toepassing:**

Voor fijne metrische ISO-schroefdraad, rechts DIN 13.

**Norm:**

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

**Opmerking:**

Diverse andere draadsoorten op aanvraag leverbaar.

**Technische beschrijving**

Schroefdraad	M33
Tolerantieklasse	6g
Draadspoed	1,5 mm
Kalibratie	L12

Tolerantieveld	g
Kalibertype	Goedkeurkaliber
Draadsoort	MF
Norm	DIN 13
Kwaliteit	6
Producttype	Draad-goedkeur-ringkaliber

### Dienstverlening

DAkkS-kalibratieDraadringkaliber maximale Ø 100 mm	028640 100
KalibratieDraadringkaliber Maximale Ø 60 mm	028600 60