

## Schroefdraad Afkeur-ringkaliber 6g, Schroefdraad: M36



### Bestelgegevens

Bestelnummer	486050 M36
GTIN	2050001037787
Artikelklasse	48B

### Omschrijving

**Uitvoering:**

De afgeschuinde eerste schroefgang verwijdert grof vuil in het werkstuk en voorkomt voortijdig afwijken van de eerste schroefgang. Uitvoering volgens DIN 2279 – 2299.

**Toepassing:**

voor metrische ISO-schroefdraad, rechts DIN 13.

**Norm:**

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

**Opmerking:**

Draadkalibers voor schroefdraad met een nadere spoed, Withworth-, trapezium-, rond-, UNC-, UNF-, NPT-schroefdraad en linkse schroefdraad op aanvraag leverbaar.

### Technische beschrijving

Schroefdraad	M36
Tolerantieklasse	6g
Draadspoed	4 mm
Kalibratie	L12

Tolerantieveld	g
Kalibertype	Afkeurkaliber
Draadsoort	M
Norm	DIN 13
Kwaliteit	6
Producttype	Draad-afkeur-ringkaliber

### Dienstverlening

DAkS-kalibratieDraadringkaliber maximale Ø 100 mm	028640 100
KalibratieDraadringkaliber Maximale Ø 60 mm	028600 60