


**Lamellenslijpborstel voor RVS, Korrel 80, Kop-Ø×kopbreedte: 30X10mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	554210 30X10
GTIN	4045197235565
Artikelklasse	52E

Omschrijving**Uitvoering:**

waaivormige plaatsing van de lamellen rondom de as van het gereedschap.
Slijplamellen bestrooid met **normaal korund (A)**. Met **sterk slijpende binding** voor VA-staalsoorten.

Toepassing:

voornamelijk voor fijn slijpen en polijsten aan grotere radiussen in de gereedschapsmakerij en de matrijzenbouw, in de container- en apparatenbouw. De slijplamellen passen zich aan de contouren van het werkstuk aan.

Technische beschrijving

Aanbevolen toerental	16000 min ⁻¹
Kopbreedte	10 mm
Maximaal toerental	25400 min ⁻¹
Korrelgrootte	80
Schacht-Ø	6 mm
Kop-Ø	30 mm

Slijpmiddel	Korund-slijpkorrel (A)
Slijpmiddelaanduiding	A
Productnaamattribuut	Korrel 80
Producttype	Lamellenslijpers

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu Mg	geschikt		
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	beperkt geschikt		
GG(G)	beperkt geschikt		
CuZn	geschikt		
Kunststof, GFK	geschikt		
Hout	geschikt		
droog	geschikt		